



## Cheie cu chingă cu strângere automată, Lățimea benzii / lungimea benzii: 11/350mm



### Date comandă

Numărul de comandă	811550 11/350
GTIN	3148517937338
Clasa articolului	83H

### Descriere

#### Execuție:

Coadă ușor de mánuit cu bandă de oțel superior inoxidabil. Element de presare mobil din metal cu dantură pentru lucrul cu clichet.

#### Avantaj:

Lucru în spații foarte înguste. Fixare prin strângere rapidă, controlată a chingii prin pârgă de blocare.

#### Aplicație:

Pentru fixarea / desfacerea pieselor rotunde (de ex. filtre de ulei).

### Descriere tehnică

Ø deschidere	66 - 105 mm
Lățimea benzii	11 mm
Greutate	0,29 kg
Lungimea benzii	350 mm
Material bandă	Oțel superior
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori

