



Cheie cu chingă cu strângere automată, Lățimea benzii / lungimea benzii: 11/480mm



Date comandă

Numărul de comandă	811550 11/480
GTIN	3148518275859
Clasa articolului	83H

Descriere

Execuție:

Coadă ușor de mánuit cu bandă de oțel superior inoxidabil. Element de presare mobil din metal cu dantură pentru lucrul cu clichet.

Avantaj:

Lucru în spații foarte înguste. Fixare prin strângere rapidă, controlată a chingii prin pârgă de blocare.

Aplicație:

Pentru fixarea / desfacerea pieselor rotunde (de ex. filtre de ulei).

Descriere tehnică

Lungimea benzii	480 mm
Lățimea benzii	11 mm
Ø deschidere	106 - 145 mm
Greutate	0,34 kg
Material bandă	Oțel superior
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori

