

Weidmüller **Clește de dezizolat STRIPAX®, Pentru secțiunea conductorului: 16mm<sup>2</sup>****Date comandă**

Numărul de comandă	728645 16
GTIN	4008190183875
Clasa articolului	73H

**Descriere****Execuție:**

Corpul cleștelui foarte robust, ușor, din material plastic armat cu fibre de sticlă. Cuțitele se reglează automat pe diferitele diametre de cablu. Izolația este separată și trasă într-un singur proces de lucru. Cu opritor longitudinal și dispozitiv de tăiat cablul.

**Învelișul superior al mânerului este detașabil**, oferind mărimi de mâner variabile pentru mâini mari, respectiv mici (de la Ref. 6UL). **Este posibilă și extragerea parțială.**

**Piese de schimb:**

Cuțit de schimb disponibil cu Cod 728710.

**Descriere tehnică**

Pentru secțiunea conductorului	6 - 16 mm <sup>2</sup>
Lungimea totală	190 mm
Denumirea producătorului	Stripmax 16
Tip produs	Clește de tăiere

**Accesorii**

Cuțit pentru clește de dezizolat automat Pentru secțiunea  
conductorului 16/N mm<sup>2</sup>

---

728710 16/N