

**Dorn cilindric pentru mecanici, Ø D al vârfulor: 3mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 747500 3 |
| GTIN | 7610733200481 |
| Clasa articolului | 73B |

Descriere**Execuție:**

Din oțel rotund, foarte subțire și ușor de mănuit. Cu coadă moletată. Călit în întregime, **tratarea termică specială a calotei de lovire** previne ciobirea. Duritate maximă admisă a vârfulor (cca. 59 HRC) la o tenacitate deosebită. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm mai mic decât dimensiunea nominală împiedică blocarea dornului în gaură.

Material:

Oțel extra crom-vanadiu, suprafață cromată.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Lungimea totală L ₁ | 110 mm |
| Lungimea dornului L ₂ | 25 mm |
| Ø S al cozii | 7 mm |
| Ø D al vârfulor | 3 mm |
| Duritatea vârfulor | 59 HRC |
| Execuția calotei de lovire | Calotă de lovire specială |
| Material | Oțel extra crom-vanadiu |
| Suprafață | cromat |
| Tip produs | Dornuri cilindrice |