

**Dorn cilindric pentru mecanici, Ø D al vârfurilor: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	747500 4
GTIN	7610733200498
Clasa articolului	73B

Descriere**Execuție:**

Din oțel rotund, foarte subțire și ușor de mânuit. Cu coadă moletată. Călit în întregime, **tratarea termică specială a calotei de lovire** previne ciobirea. Duritate maximă admisă a vârfurilor (cca. 59 HRC) la o tenacitate deosebită. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm mai mic decât dimensiunea nominală împiedică blocarea dornului în gaură.

Material:

Oțel extra crom-vanadiu, suprafață cromată.

Descriere tehnică

Ø S al cozii	8 mm
Lungimea totală L ₁	115 mm
Ø D al vârfurilor	4 mm
Lungimea dornului L ₂	30 mm
Duritatea vârfurilor	59 HRC
Execuția calotei de lovire	Calotă de lovire specială
Material	Oțel extra crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Dornuri cilindrice