

**Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită, Ø D al vârfulor: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	747000 10
GTIN	4049002002885
Clasa articolului	73U

Descriere**Execuție:**

Coadă octogonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. **Tratarea termică specială a calotei de lovire** împiedică ciobirea acestora. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Standard:

DIN 6450.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Calitate normală din oțel crom-vanadiu călit la aer, vopsit.

Descriere tehnică

Ø S al cozii	12 mm
Lungimea totală L ₁	150 mm
Ø D al vârfulor	10 mm
Lungimea dornului L ₂	50 mm
Standard	DIN 6450 C
Material	Oțel crom-vanadiu călit la aer
Suprafață	lăcuit
Tip produs	Dornuri cilindrice