

**Dornuri cilindrice, calitate specială cromate, Ø D al vârfurilor: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	746900 10
GTIN	7610733005321
Clasa articolului	73B

Descriere**Execuție:**

Coadă octagonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. **Tratarea termică specială a calotei de lovire** împiedică ciobirea acesteia. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Calitate specială, duritate maximă a vârfurilor – cca. 59 HRC – la o tenacitate deosebită.

Material:

Calitate specială din oțel extra crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Lungimea dornului L ₂	70 mm
Lungimea totală L ₁	200 mm
Ø S al cozii	14 mm
Ø D al vârfurilor	10 mm
Duritatea vârfurilor	59 HRC
Material	Calitate specială - oțel crom-vanadiu extra
Suprafață	cromat
Tip produs	Dornuri cilindrice