



Set de dornuri cilindrice cu mâner în cutie de plastic ABS, Număr de perforatoare: 6



Date comandă

Numărul de comandă	746950 6
GTIN	7610733254958
Clasa articolului	73B

Descriere

Execuție:

Coadă octogonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Material:

Oțel crom-vanadiu extra în calitate specială (adică duritate maximă posibilă a vârfului – cca. 59 HRC – cu tenacitate deosebită), cromat. Mâner cu acoperire dermofilă din elastomer.

Conținut:

Câte 1 dorn Cod 746940: Ref. 2; 3; 4; 5; 6; 8

Descriere tehnică

Număr de perforatoare	6
Tip produs	Dornuri cilindrice

Accesorii

Dornuri cu mâner Ø vârfuri 4 mm	746940 4
Dornuri cu mâner Ø vârfuri 2 mm	746940 2
Dornuri cu mâner Ø vârfuri 6 mm	746940 6
Dornuri cu mâner Ø vârfuri 5 mm	746940 5
Dornuri cu mâner Ø vârfuri 8 mm	746940 8
Dornuri cu mâner Ø vârfuri 3 mm	746940 3