



Set de dornuri cilindrice în suport din plastic, calitate specială acoperite cu vopsea pulbere, Număr de perforatoare: 6



Date comandă

Numărul de comandă	746930 6
GTIN	7610733243105
Clasa articolului	73B

Descriere

Execuție:

Coadă octogonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. **Tratarea termică specială a calotei de lovire** împiedică ciobirea acestora. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Calitate specială, adică duritate maximă posibilă a vârfurilor – cca. 59 HRC – la o tenacitate deosebită.

Material:

Calitate specială din oțel extra crom-vanadiu, cromat și acoperit cu **vopsea pulbere**.

Conținut:

Câte 1 perforator: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Descriere tehnică

Număr de perforatoare	6
Tip produs	Dornuri cilindrice

Accesorii

Dornuri cilindrice, calitate specialăacoperite cu vopsea pulbere Ø D al vârfulor 8 mm

746920 8

Dornuri cilindrice, calitate specialăacoperite cu vopsea pulbere Ø D al vârfulor 4 mm

746920 4

Dornuri cilindrice, calitate specialăacoperite cu vopsea pulbere Ø D al vârfulor 2 mm

746920 2

Dornuri cilindrice, calitate specialăacoperite cu vopsea pulbere Ø D al vârfulor 6 mm

746920 6

Dornuri cilindrice, calitate specialăacoperite cu vopsea pulbere Ø D al vârfulor 3 mm

746920 3

Dornuri cilindrice, calitate specialăacoperite cu vopsea pulbere Ø D al vârfulor 5 mm

746920 5