

**Dornuri cu mâner, Ø vârfuri: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	746940 2
GTIN	7610733254897
Clasa articolului	73B

Descriere**Execuție:**

Coadă octogonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Material:

Oțel crom-vanadiu extra în calitate specială (adică duritate maximă posibilă a vârfului – cca. 59 HRC – cu tenacitate deosebită), cromat. Mâner cu acoperire dermofilă din elastomer.

Descriere tehnică

Lungimea dornului	47 mm
Lungimea totală	140 mm
Ø vârfuri	2 mm
Mâner	Mâner dermofil din plastic, cu acoperire din elastomer
Duritatea vârfurilor	59 HRC
Execuția calotei de lovire	tratat termic
Material	Oțel crom-vanadiu extra de calitate superioară
Suprafață	cromate
Tip produs	Dornuri cilindrice

