

**Cheie franceză cu falcă reversibilă, Lungimea totală: 255mm****Date comandă**

Numărul de comandă	813930 255
GTIN	7314150056361
Clasa articolului	83F

**Descriere****Execuție:**

Cu mâner ergonomic din elastomer termoplastic. Poziție a falcii 15°. Forjat în matriță, călit și cromat. **Cheia franceză** este transformată în clește de țevi prin rotirea bacurilor mobile dințate **spre interior**. Bacul dințat este călit inductiv și garantează siguranța prinderii.

**Standard:**

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003**

**Descriere tehnică**

Deschiderea maximă a cheii	33 mm
Lungimea totală	255 mm
Lungimea totală	10 inch
Greutate	430 g
Standard	ISO 6787
Standard	ASME B107.8M-2003
Poziție cioc	15 grad
Proces producție	călit cu precizie și tratat cu protecție contra ruginii
Material	Oțel înalt aliat
Suprafață	cromat
Fără scântei	nu

Bacuri reversibile	da
Scalare	da
Funcție clichet	nu
Manșon prindere	da
Tip produs	Chei franceze