



Set de dornuri pentru mecanici în suport din plastic, Număr de perforatoare: 11



Date comandă

Numărul de comandă	747700 11
GTIN	7610733086917
Clasa articolului	73B

Descriere

Execuție:

Din oțel rotund, foarte subțire și ușor de mânuit. Cu coadă moletată. Călit în întregime, **tratarea termică specială a calotei de lovire** previne ciobirea. Duritate maximă admisă a vârfurilor (cca. 59 HRC) la o tenacitate deosebită. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm mai mic decât dimensiunea nominală împiedică blocarea dornului în gaură.

Material:

Oțel extra crom-vanadiu, suprafață cromată.

Conținut:

Câte 1 dorn Cod 747500: Ref. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Câet 1 punctator Cod 749200: Ref. 90 și 100

Descriere tehnică

Tip produs	Dornuri cilindrice
------------	--------------------

Accesorii

Punctator pentru mecanici Lungimea totală 90 mm	749200 90
---	-----------

Dorn cilindric pentru mecanici Ø D al vârfulor 5 mm	747500 5
Dorn cilindric pentru mecanici Ø D al vârfulor 3 mm	747500 3
Dorn cilindric pentru mecanici Ø D al vârfulor 6 mm	747500 6
Punctator pentru mecanici Lungimea totală 100 mm	749200 100
Dorn cilindric pentru mecanici Ø D al vârfulor 2 mm	747500 2
Dorn cilindric pentru mecanici Ø D al vârfulor 9 mm	747500 9
Dorn cilindric pentru mecanici Ø D al vârfulor 7 mm	747500 7
Dorn cilindric pentru mecanici Ø D al vârfulor 4 mm	747500 4
Dorn cilindric pentru mecanici Ø D al vârfulor 8 mm	747500 8
Dorn cilindric pentru mecanici Ø D al vârfulor 1 mm	747500 1