



Set de dornuri cilindrice în casetă metalică, calitate standard, Număr de perforatoare: 6



Date comandă

Numărul de comandă

747300 6

GTIN

4049002084416

Clasa articolului

73U

Descriere

Execuție:

Coadă octogonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. **Tratarea termică specială a calotei de lovire** împiedică ciobirea acesteia. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Standard:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Calitate normală din oțel crom-vanadiu călit la aer, vopsit.

Conținut:

Câte 1 perforator: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Descriere tehnică

Număr de perforatoare

6

Tip produs

Dornuri cilindrice

Accesorii

Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 3 mm

747000 3

Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 5 mm

747000 5

Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 8 mm

747000 8

Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 4 mm

747000 4

Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 2 mm

747000 2

Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 6 mm

747000 6