

**Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită, Ø D al vârfulor: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	747000 5
GTIN	4049002002847
Clasa articolului	73U

**Descriere****Execuție:**

Coadă octogonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. **Tratarea termică specială a calotei de lovire** împiedică ciobirea acesteia. Ø efectiv 0,05 – 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

**Standard:****DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Material:**

Calitate normală din oțel crom-vanadiu călit la aer, vopsit.

**Descriere tehnică**

Ø D al vârfulor	5 mm
Lungimea dornului L <sub>2</sub>	50 mm
Lungimea totală L <sub>1</sub>	150 mm
Ø S al cozii	10 mm
Standard	DIN 6450 C
Material	Oțel crom-vanadiu călit la aer
Suprafață	lăcuit
Tip produs	Dornuri cilindrice