



## Cablu de tragere - fibră de sticlă - Kati® Blitz compact în cutie din plastic, Lungimea benzii: 20m



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 814870 20     |
| GTIN               | 4044489018206 |
| Clasa articolului  | 86A           |

### Descriere

#### Execuție:

Cablu din fibră de sticlă gros de **3 mm, rezistent la întindere** și totuși **foarte flexibil**; ideal pentru introducerea complicată a cablurilor în țevi deja căptușite când există multe coturi de țevă.

Manșoane de capăt lipite la ambele extremități cu filet M5 pentru prinderea opțională a capetelor de ghidaj ale arcului, trăgătoarelor de cablu sau a ocheștilor de tracțiune. Posibile până la raza de 30 mm.

#### Livrare:

Inclusiv accesorii fixate în cutie din material plastic: 2 capete elastice de ghidaj Ø 7 și Ø10 mm, 5 ocheși de tracțiune, 1 trăgător de cablu pentru Ø 6 – 9 mm, 5 manșoane de capăt, 3 manșoane de conectare, 1 adeziv special 3 g, 1 Power Disk.

### Descriere tehnică

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Lungimea benzii   | 20 m                           |
| Sarcină maximă pe conexiunea benzii de tragere - manșon | 1 kN                           |
| Sarcină maximă pe banda de tragere                      | 5 kN                           |
| Tip produs  | Sculă pentru tragerea cablului |

**Accesorii**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Mâner de împingere Easy Grip         | 814775    |
| Unguent pentru alunecarea cablurilor | 814760    |
| Cap sferic cu arc M5 Ø cap 7 mm      | 814720 7  |
| Trăgător de cabluri M5 Tip 6         | 814710 6  |
| Trăgător de cabluri M5 Tip 10        | 814710 10 |
| Lipici-adeziv                        | 814750    |
| Manșon de început M5                 | 814740    |
| Capăt conic M5 cu ochet              | 814730    |
| Cap sferic cu arc M5 Ø cap 10 mm     | 814720 10 |