



Cablu de tragere - fibră de sticlă - Kati® Blitz compact în cutie din plastic, Lungimea benzii: 50m



Date comandă

Numărul de comandă	814870 50
GTIN	4044489018503
Clasa articolului	86A

Descriere

Execuție:

Cablu din fibră de sticlă gros de **3 mm, rezistent la întindere** și totuși **foarte flexibil**; ideal pentru introducerea complicată a cablurilor în țevi deja căptușite când există multe coturi de țevă.

Manșoane de capăt lipite la ambele extremități cu filet M5 pentru prinderea opțională a capetelor de ghidaj ale arcului, trăgătoarelor de cablu sau a ocheșilor de tracțiune. Posibile până la raza de 30 mm.

Livrare:

Inclusiv accesorii fixate în cutie din material plastic: 2 capete elastice de ghidaj Ø 7 și Ø10 mm, 5 ocheși de tracțiune, 1 trăgător de cablu pentru Ø 6 – 9 mm, 5 manșoane de capăt, 3 manșoane de conectare, 1 adeziv special 3 g, 1 Power Disk.

Descriere tehnică

Lungimea benzii	50 m
Sarcină maximă pe banda de tragere	5 kN
Sarcină maximă pe conexiunea benzii de tragere - manșon	1 kN
Tip produs	Sculă pentru tragerea cablului

Accesorii

Unguent pentru alunecarea cablurilor	814760
Cap sferic cu arc M5 Ø cap 7 mm	814720 7
Trăgător de cabluri M5 Tip 10	814710 10
Cap sferic cu arc M5 Ø cap 10 mm	814720 10
Capăt conic M5 cu ochet	814730
Mâner de împingere Easy Grip	814775
Trăgător de cabluri M5 Tip 6	814710 6
Manșon de început M5	814740
Lipici-adeziv	814750