

Weidmüller **Clește de dezizolare și sertizare stripax® plus****Date comandă**

Numărul de comandă	729493
GTIN	4008190067267
Clasa articolului	73H

Descriere**Execuție:**

Corpul cleștelui foarte solid, ușor, din material plastic armat cu fibre de sticlă. Cuțitele se adaptează automat diferitelor diametre de cablu. Izolația este separată și trasă într-un singur proces de lucru. Cu opritor longitudinal și dispozitiv de tăiat sârma. Stație de sertizare încorporată, cu compartiment pentru manșoane de protecție pentru capetele de cablu (banda manșoane, integrată în mâner).

Avantaj:

Tăierea și dezizolarea cablului, precum și **sertizarea** manșoanelor de protecție pentru capetele de cablu se realizează **cu o singură unealtă** și nu necesită schimbarea sculelor, toate acestea însemnând economie de timp.

Aplicație:

Lucrări de cablare și de instalare în serie mică (de ex. la construirea tablourilor de comandă).

Accesorii opționale:

Seturi de manșoane de protecție a extremității cablului, câte 500 de bucăți (10 benzi cu câte 50 de bucăți) Cod 729497 cu Ref. 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

Notă:

Se pot utiliza doar benzi de manșoane de protecție a capetelor de cablu Cod 729497 de la Weidmüller. Utilizarea altor manșoane de protecție sub formă de sul poate duce la apariția unor defecte.

Lungimea totală: 210 mm

Pentru secțiunea conductorului: 0,5 - 2,5 mm²

Descriere tehnică

Lungimea totală	210 mm
Pentru secțiunea conductorului	0,5 - 2,5 mm ²
Denumirea producătorului	Stripax Plus 2.5
Tip produs	Clește de sertizare

Accesorii

Set de capete conectori de protecție a extremității cablului Pentru secțiunea conductorului 0,75 mm ²	729497 0,75
Set de capete conectori de protecție a extremității cablului Pentru secțiunea conductorului 0,5 mm ²	729497 0,5
Set de capete conectori de protecție a extremității cablului Pentru secțiunea conductorului 1,0 mm ²	729497 1,0
Set de capete conectori de protecție a extremității cablului Pentru secțiunea conductorului 1,5 mm ²	729497 1,5
Set de capete conectori de protecție a extremității cablului Pentru secțiunea conductorului 2,5 mm ²	729497 2,5