



## Clește pentru instalații electrice izolat VDE, Lungimea totală: 200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	728787 200
GTIN	4003773075097
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Clește multifuncțional pentru instalații electrice, cu articulație cu șurub pentru funcționarea precisă, fără joc a cleștelui.

- Pentru prinderea de materiale plate și rotunde.
- Pentru îndoirea sârmelor și conductorilor de cupru.
- Pentru debavurarea și lărgirea prizelor de sub tencuială.
- Pentru tăierea cablurilor de cupru cu un  $\varnothing$  de până la 15 mm ( $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ).
- Pentru dezizolarea cablurilor de cupru de  $0,75$  până la  $1,5 \text{ mm}^2$  și  $2,5 \text{ mm}^2$ .
- Pentru sertizarea manșoanelor de protecție a extremității cablurilor de  $0,5$  până la  $2,5 \text{ mm}^2$ .

Brațe cu manșoane de prindere izolate până la 1000 V izolate conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

#### Material:

Oțel special pentru scule, clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

### Descriere tehnică

Putere tăiere până la $\varnothing$ de	15 mm
Lungimea totală	200 mm
Putere de tăiere	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Dezizolare pentru $\varnothing$ conductorului	$0,7 - 1,5 \text{ mm}^2$
Dezizolare pentru $\varnothing$ conductorului	$2,5 \text{ mm}^2$

Pentru manșoane de protecție a extremității cablului	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
Greutate	280 g
Articulație	cu șurub
Cu arc deschidere	nu
Mâner	Manșon din mai multe componente
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional