

**LOCTITE****Adeziv pentru fixarea șuruburilor, 50 ml, Denumirea producătorului:  
2701\_EGFD**

## Date comandă

Numărul de comandă	083301 2701_EGFD
GTIN	2050001948823
Clasa articolului	04L

## Descriere

### Execuție:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

### Material lichid pentru fixarea șuruburilor.

#### Aplicație:

**Rezistență scăzută** – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C). Ideal pentru utilizarea pe suprafețe pasive ca de exemplu oțeluri CrNi înalt aliate.

#### Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea șuruburilor. Manevrare rapidă și simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.

## Descriere tehnică

Denumirea producătorului	LOCTITE 2701
Moment de rupere minim	38 Nm
Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Pentru mărimea de filet M până la	M20
Bază chimică	Dimetilacrilat ester
Temperatură de depozitare	8 - 21 °C
Intervalul de temperatură	-55 - 150 °C
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	suprafețe galvanizate
Forma	lichid
recomandat pentru material	Metal
Valabilitate de la data producției	17 lună
Punct de aprindere	93 °C
Culoarea	verde
Cantitate de umplere	50 ml
Caracteristici	Desfacerea este posibilă cu unelte normale
Caracteristici	toleranță la uleiuri
Caracteristici	etanș
Caracteristici	rezistență la vibrații
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Rezistența la funcționare conform	6 h
Rezistența manuală după	10 min
Vâscozitate dinamică	500 - 900 mPas
Demontare	greu
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Densitate	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Caracteristici nume produs	50 ml
Tip produs	Fixarea șuruburilor

