

LOCTITE**Adeziv pentru fixarea șuruburilor, 50 ml, Denumirea producătorului:
222_EGFD**

Date comandă

Numărul de comandă	083301 222_EGFD
GTIN	3255460222340
Clasa articolului	04L

Descriere

Execuție:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Material lichid pentru fixarea șuruburilor.

Aplicație:

Rezistență scăzută – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C). Cu rezistență scăzută, demontare ușoară, recomandat pentru toate metalele, precum și materialele pasive.

Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea șuruburilor. Manevrare rapidă și simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	LOCTITE 222
Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Pentru mărimea de filet M până la	M36
Moment de rupere minim	6 Nm
Bază chimică	Dimetilacrilat ester
recomandat pentru material	Metal
Caracteristici	tixotrop
Caracteristici	împiedică înțepenia
Caracteristici	rezistență la vibrații
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Forma	lichid
Valabilitate de la data producției	24 lună
Punct de aprindere	100 °C
Intervalul de temperatură	-55 - 150 °C
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	Domeniu de utilizare universal
Culoarea	violet
Temperatură de depozitare	8 - 21 °C
Cantitate de umplere	50 ml
Rezistența la funcționare conform	6 h
Rezistența manuală după	15 min
Vâscozitate dinamică	900 - 1500 mPas
Demontare	cu sculă normală
Clasă de rezistență	rezistență scăzută
Densitate	1,08 g/cm ³
Caracteristici nume produs	50 ml
Tip produs	Fixarea șuruburilor

