



Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Kraftform, pentru electricieni complet izolată, Mărimea fantei în cruce: 2



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 668600 2 |
| GTIN | 4013288148711 |
| Clasa articolului | 63H |

Descriere

Execuție:

Mâner și tijă **izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Fiecare șurubelniță a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la șocuri **cu zone moi integrate** înlesnește transmiterea momentului și protejează, astfel, mâna și brațul.

Tijă din oțel special înalt aliat. Suprafață cromată nicromat, vârfuri negre, respectiv vârfuri Lasertip acoperite chimic cu nichel.

Aplicație:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Lungimea lamei | 100 mm |
| Lungimea totală | 205 mm |
| Vârful tijei | Lasertip |
| Pentru Ø șuruburi | 3,1 – 5,2 mm |
| Mărimea fantei în cruce | 2 |
| Denumirea producătorului | 162 i PH VDE |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Profil de antrenare | Șurubelniță pentru Phillips |

Tip produs

Șurubelnițe