



## Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice „ProTest”, Momentul maxim: 400Nm



### Date comandă

Numărul de comandă	654460 400
GTIN	5060922231307
Clasa articolului	66D

### Descriere

#### Execuție:

- Carcasă robustă turnată din aluminiu.
- Afișaj LCD de format mare.
- Operare ușoară – alegere directă a procedurii de verificare etc. prin intermediul tastaturii cu pictograme.
- Precizarea unui moment de rotație specific utilizatorului, cu toleranță superioară și inferioară; semnal acustic sau optic (3 LED-uri) la atingerea sau la depășirea momentului de rotație setat.
- 3 moduri de aplicare: sincron, detectarea punctului de inflexiune și afișarea valorii de vârf.

#### Avantaj:

- Verificare conform DIN EN ISO 6789; utilizatorul trebuie să seteze doar valoarea țintă – restul îl rezolvă aparatul de verificare.
- Afișaj display în 11 limbi.
- Verificare posibilă în poziție orizontală și verticală.
- Display și indicator al valorii de măsură separabile unul de celălalt.

#### Aplicație:

Pentru reglare și calibrare a uneltelor dinamometrice cu funcționare pe dreapta.

**Livrare:**

Traductor, modul de afișare, alimentator, cablu de conectare RS232C la PC sau imprimantă, 2 șuruburi de fixare și adaptor pătrat în valiză robustă, **inclusiv certificat de calibrare UKAS dreapta**.

**Notă:**

Suport de perete la Cod 654462.

**Descriere tehnică**

Adaptore pătrate	3/8 inch
Adaptore pătrate	1/2 inch
Adaptore pătrate	3/4 inch
Greutate	6,4 kg
Lățime traductor de măsură	106 mm
Înălțime aparat de afișare	128 mm
Adâncime traductor de măsură	185 mm
Domeniu de măsurare	8 - 400 Nm
Lățime aparat de afișare	185 mm
Momentul maxim	400 Nm
Înălțime traductor de măsură	100 mm
Adâncime aparat de afișare	104 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±0,5 %
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Interfață	Interfață RS232C
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	O4
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

**Servicii**

020120 400

Calibrare pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a  
momentului Tip 400

Calibrare DAkKS bilateralăDispozitiv / senzor de verificare  
a momentului Moment de torsiune maxim 1000/2 Nm

Calibrare DAkKS pe dreaptaDispozitiv / senzor de  
verificare a momentului Tip 1000

020150 1000/2

020130 1000

## Accesorii

Suport de perete pentru ProTest

654462