



## Dispozitiv mic de tăiat țevi



### Date comandă

Numărul de comandă	818500
GTIN	4018754035885
Clasa articolului	83A

### Descriere

#### Execuție:

Corp din oțel special forjat în matriță, cromat. Role late de ghidare pentru tăieturi în unghi de precizie. Șurub cu funcționare silențioasă pentru reglarea Ø de tăiere. Mâner cu freză pentru șanfrenarea interioară a țevelor.

#### Aplicație:

Universal, pentru tăierea **țevilor din cupru, aluminiu, alamă, material plastic dur și cu pereți subțiri din oțel / INOX.**

#### Piese de schimb:

Bolț de schimb Cod 818700 pentru roțițe de tăiat, rolă de schimb Cod 818800.

Ø roțiță de tăiat: 20 mm

Lățime roțiță de tăiat: 6 mm

Alezaj roțiță de tăiat: 4,8 mm

Pentru Ø exterior al țevii: 3 - 35 mm

### Descriere tehnică

Lățime roțiță de tăiat	6 mm
Ø roțiță de tăiat	20 mm
Alezaj roțiță de tăiat	4,8 mm
Pentru Ø exterior al țevii	3 - 35 mm

### Accesorii

Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 35 mm	814920 35
Rolă	818800
Rotiță de tăiat de schimb	818600
Bolțuri de role	818700