

**Set bare pentru strunjire interioară fără RI, pe dreapta, Tip: SET09****Date comandă**

Numărul de comandă	260038 SET09
GTIN	4045197905574
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

Fără răcire interioară.

Livrare:

În geantă din plastic.

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	S16Q SCLCR09
Cod ISO Suport	S20R SCLCR09
Cod ISO Suport	S25R SCLCR09
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	28 mm

Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Înălțime de strângere L ₂	18 mm
Înălțime de strângere L ₂	23 mm
Decalaj central L ₃	10,7 mm
Decalaj central L ₃	10,5 mm
Decalaj central L ₃	14,5 mm
Lungimea totală L	180 mm
Lungimea totală L	200 mm
Lungimea totală L	200 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500