

**HOLEX****HOLEX Pro INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HB, AlCrN, Ø e8 DC / RS1: 12/3,0mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1248 12/3,0
GTIN	4045197908940
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

Dimensiuni similare DIN 6527.

Pentru **o durabilitate excepțională.**Se poate folosi la **viteze mari de așchiere, extrem de recomandat inclusiv pentru oțeluri de până la cca. 1100N/mm<sup>2</sup>.****Similar Cod 206348.****Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	4
Ø tăişului D <sub>c</sub>	12 mm
Ø de degajare D <sub>1</sub>	11,6 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Raza la colț R <sub>1</sub>	3 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Lungimea tăişului L <sub>c</sub>	26 mm

Avans $f_z$ pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,66 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	36 mm
Lungimea totală L	83 mm
Avans $f_z$ pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,054 mm
Unghiul elicei	35 grad
Conținut	5
Serie	Pro Inox
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Toleranță $\varnothing$ nominal	f8
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Strategie de așchiere	HPC
Toleranța arborelui	h6
Tip produs	Freză toroidală

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
TOOLOX 33	indicat în anumite condiții	115 m/min	H

TOOLOX 44	indicat în anumite condiții	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	85 m/min	M
Uni	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		

## Accesorii

HOLEX Pro INOX Freză toroidală din carbură monoblocHPC  
DIN 6535 HB Ø DC / R1 12/3,0 mm

206348 12/3,0