

Garant**Dispozitiv universal mic de tăiat țevi****Date comandă**

Numărul de comandă	818100
GTIN	4045197595638
Clasa articolului	81C

Descriere**Execuție:**

Structură extrem de robustă pentru solicitări maxime. Tăiere curată și sigură datorită celor 4 role de ghidare dispuse în serie.

Corp de bază din magneziu turnat sub presiune. Rotiță de tăiat de schimb Cod 818110.

Avantaj:

Durabilitate ridicată datorită roții de tăiere **cu acoperire TiN**. Economie de efort și de timp datorită:

- **Mânerului ergonomic**
- **Structurii ușoare**
- **Rolelor de ghidare cu rulment cu ace și roții de tăiere**
- **Debavurator manual demontabil cu lamă S20 cu acoperire TiN.**

Aplicație:

Multiple utilizări la tăierea țevilor din inox, aluminiu, alamă și cupru.

Descriere tehnică

Alezaj rotiță de tăiat	4,85 mm
Ø rotiță de tăiat	19 mm
Lățime rotiță de tăiat	6,2 mm
Pentru Ø exterior al țevii	3 - 35 mm
Greutate	335 g

Lungime	165 mm
Lățime	65 mm
Înălțime	40 mm
Număr role de ghidare	4
Număr rotițe de tăiat	1
Recomandat pentru materiale tip țeavă	Cupru
Recomandat pentru materiale tip țeavă	Aluminiu
Recomandat pentru materiale tip țeavă	Alamă
Recomandat pentru materiale tip țeavă	VA
Funcție cu clichet	nu
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

Accesorii

Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 35 mm	814920 35
Bolțuri de rotițe	819630
Rotiță de tăiat de schimb	818110
Set role de ghidare cu rulmenți cu ace 16 buc.	818025