

RIDGID**Dispozitiv de tăiat țevi INOX (VA) / cupru****Date comandă**

Numărul de comandă	819470
GTIN	095691299635
Clasa articolului	83R

Descriere**Execuție:**

Structură robustă pentru solicitări maxime și tăieturi precise datorită celor 6 respectiv 12 role de ghidare. Lucru extrem de rapid și cu efort redus datorită **rolelor de ghidare și roții de tăiat montate pe rulmenți**. Inclusiv roțiță de tăiat de schimb.

Aplicație:

Special pentru tăierea țevelor din oțel carbon tip VA și zincate (cu o grosime a peretelui de până la 3 mm), dar și a țevelor din aluminiu și cupru.

Descriere tehnică

Pentru Ø exterior al țevei	6 - 35 mm
Ø roțiță de tăiat	22 mm
Alezaj roțiță de tăiat	8 mm
Lățime roțiță de tăiat	8 mm
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

Accesorii

Set de role pentru rulmenții pe bile 6 buc.	819479
---	--------

Bolțuri de roțițe	819476
Set bolțuri de role 2 buc.	819478
Set de roțițe de tăiat de schimb, 2 buc.	819480
Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 35 mm	814920 35