



## Șurubelniță pentru Pozidriv, cu mâner Kraftform, pentru electricieni complet izolată, Mărimea fantei în cruce: 2



### Date comandă

Numărul de comandă	668700 2
GTIN	4013288191137
Clasa articolului	63H

### Descriere

#### Execuție:

Mâner și tijă **izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Fiecare șurubelniță a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.

**Mânerul Kraftform** din material plastic rezistent la șocuri **cu zone moi integrate** înlesnește transmiterea momentului și protejează, astfel, mâna și brațul.

**Tijă** din oțel special înalt aliat. Suprafață cromată nicromat, vârfuri negre, respectiv vârfuri Lasertip acoperite chimic cu nichel.

#### Aplicație:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

### Descriere tehnică

Mărimea fantei în cruce	2
Vârful tijei	Lasertip
Lungimea totală	205 mm
Pentru Ø șuruburi	3,1 – 5,2 mm
Lungimea lamei	100 mm
Denumirea producătorului	165 i PZ VDE
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv

Tip produs

Șurubelnițe