

**Ciocan pentru tâmplărie, Pătrat de lovire: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	750700 22
GTIN	2050001008350
Clasa articolului	76D

Descriere**Execuție:**

Capul ciocanului forjat, călit și revenit. Suprafață lăcuită negru, suprafață de lucru cu luciu metalic. Cu coadă din lemn de frasin.

Standard:

DIN 5109

Material:

Oțel special pentru scule.

Descriere tehnică

Lungimea cozii	300 mm
Greutate fără coadă	230 g
Pătrat de lovire	22 mm
Tip produs	Ciocan