

**Ciocan pentru tâmplărie, Pătrat de lovire: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	750700 25
GTIN	2050001008237
Clasa articolului	76D

**Descriere****Execuție:**

Capul ciocanului forjat, călit și revenit. Suprafață lăcuită negru, suprafață de lucru cu luciu metalic. Cu coadă din lemn de frasin.

**Standard:**

**DIN 5109**

**Material:**

Oțel special pentru scule.

**Descriere tehnică**

Pătrat de lovire	25 mm
Greutate fără coadă	320 g
Lungimea cozii	300 mm
Tip produs	Ciocan