

**Burghiu elicoidal HSS N, TiN, Ø DC h8: 11,5mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG1365 11,5 |
| GTIN | 4045197910998 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere**Execuție:**

Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2,4 mm

Miez normal întărit fără conicitate.

Ascuțire la vârf.

Ascuțire:

Concentricitate ridicată și acuratețe a pasului.

Burghiu pentru producția în serie.

Similar Cod 114360.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------|
| Ø nominal D_c | 11,5 mm |
| Standard | DIN 338 |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Toleranță Ø nominal | h8 |
| Lungimea canalului de aşchii L_c | 94 mm |
| Avans f pentru oțel < 500 N/mm ² | 0,16 mm/rot |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Lungimea totală L | 142 mm |
| Ø cozii D _s | 11,5 mm |
| Unghiul la vârf | 118 grad |
| Coadă tip | Coadă cilindrică |
| Conținut | 20 |
| Strat de acoperire | TiN |
| Materialul sculei | HSS |
| Tip | N |
| Unghiul elicei | 35-40 grad |
| Răcire interioară | nu |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | 56 m/min | N |
| Alu > 10% Si | indicat în anumite condiții | 50 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 50 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 37 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 31 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 12 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 10 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 15 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 10 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 6 m/min | S |
| GG(G) | recomandat | 31 m/min | K |
| CuZn | indicat în anumite condiții | 80 m/min | N |
| Ulei | recomandat | | |

Umiditate maximă

recomandat

Accesorii

Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 11,5 mm

114360 11,5