

ROLLER**Filieră „Central” complet în cutie de tablă, Tip: 3/8-114****Date comandă**

Numărul de comandă	820300 3/8-114
GTIN	4044942047477
Clasa articolului	84B

Descriere**Execuție:**

Schimbare rapidă a capului de tăiere prin introducere simplă în capul clichetului cu închidere rapidă. Capete de tăiere cu ghidaj lung tubular și bacuri de filieră reglate exact. Bacurile de filieră sunt deosebit de rezistente la uzură și interschimbabile. Clichet reversibil pentru funcționarea pe dreapta sau stânga. Cu bacuri de filieră întoarse, recomandate și pentru filetare până aproape de perete (la ștuțuri de țevă scurte, deja instalate). Nu sunt recomandate pentru țevi de inox.

Aplicație:

Trusă practică, ușoară și ideală pentru șantier. **Ø mic al capului permite lucrul în spații înguste.**

Adaptat pentru:

Filet de țevă Whitworth conform DIN EN 10226 **conic 1:16.**

Conținut:

Capete de tăiere aparținute, câte 1 buc. (pentru filet de țevă Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 inch

Braț cu clichet: 1 buc.

Notă:

Următoarele piese sunt disponibile la cerere și individual:

- **Braț cu clichet Cod 820600**
- **Cutie din tablă de oțel Cod 820620**

- **Capete de tăiere complete cu bacuri de filiere Cod 820650, precum și bacuri de filieră Cod 820670.**

La efectuarea comenzii vă rugăm să precizați Ref. dorită.

Descriere tehnică

Whithworth-Cap tăietor pentru filet țevă	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 inch
Număr brațe cu clichet	1
Standard	DIN EN 10226
Ambalaj	Cutie din tablă de oțel
Tip produs	Filieră

Accesorii

Cap de tăiat cu bacuri Tip de filet R1	820650 R1
Cap de tăiat cu bacuri Tip de filet R1.1/4	820650 R1.1/4
Cutie de transport din tablă de oțel pentru clupă de filetat „Central” Tip C1.1/4	820620 C1.1/4
Cap de tăiat cu bacuri Tip de filet R3/8	820650 R3/8
Cap de tăiat cu bacuri Tip de filet R3/4	820650 R3/4
Braț cu clichet „Central” Tip C1.1/4	820600 C1.1/4
Cap de tăiat cu bacuri Tip de filet R1/2	820650 R1/2