



Cheie dinamometrică cu ceas comparator cu scală, Momentul maxim de torsiune: 700Nm



Date comandă

Numărul de comandă	655500 700
GTIN	4560138442531
Clasa articolului	66F

Descriere

Execuție:

Cu un singur braț: structură îngustă cu ceas comparator cu scală ușor lizibilă. Corp în întregime din oțel, cromat, cu pătrat fix de antrenare pentru locașuri de cheie tubulară.

Unitate de măsură: Nm.

Funcționare:

Citirea valorii obținute în timpul procesului de lucru pe ceasul comparator, valoarea maximă putând fi înregistrată prin intermediul indicatorului pentru o citire ulterioară.

Aplicație:

Pentru strângerea individuală controlată a șuruburilor, precum și pentru măsurători de control.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/4 inch
Momentul maxim	700 Nm
Afișaj	analog
Greutate	5300 g
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	10 Nm
Intervalul momentului de torsiune	70 - 700 Nm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	nu este reglabil
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea pârgșiei inclusiv măsură fixă de calibrare [L ₃]	1150 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Setarea valorii de declanșare	Indicator mobil
Citire comutabilă	Nm
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Lungimea totală L	1260 mm
Feedback	de indicare
Calibrarea	O3
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocoate	nu
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Funcție îndoie	nu
Funcție Slipper	nu
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	nu
Indicator mobil	da
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică cu deschidere pe
ambele părți Moment de torsiune maxim 1000/2 Nm

020040 1000/2

CalibrareCheie dinamometrică cu deschidere pe ambele
părți Momentul maxim 1000/2 Nm

020030 1000/2