

**Baros cu coadă din 3 componente, Greutate fără coadă: 2kg****Date comandă**

Numărul de comandă	751020 2
GTIN	8024886012713
Clasa articolului	76D

Descriere**Execuție:**

Cap al barosului forjat în matriță. Suprafețele de lovire călite și revenite conform prevederilor, cap negru vopsit, suprafețe de lucru cu luciu metalic.

Baros cu **coadă din 3 componente**, incasabilă (centru din aluminiu, componente din poliamidă și cauciuc), guler protector forjat pentru coadă și manșon de protecție suplimentar. Avantaj: Incasabil, ergonomic, rezistent la alunecare, **fără vibrații și nu solicită încheietura mâinii**.

Standard:**DIN 6475****Material:**

Oțel special pentru scule.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 751010

Descriere tehnică

Greutate fără coadă	2 kg
Lungimea cozii	280 mm
Tip produs	Ciocan

