



Cheie dinamometrică cu ceas comparator cu scală, Momentul maxim de torsiune: 2100Nm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 655500 2100 |
| GTIN | 2050001017031 |
| Clasa articolului | 66F |

Descriere

Execuție:

Cu un singur braț: structură îngustă cu ceas comparator cu scală ușor lizibilă. Corp în întregime din oțel, cromat, cu pătrat fix de antrenare pentru locașuri de cheie tubulară.

Unitate de măsură: Nm.

Funcționare:

Citirea valorii obținute în timpul procesului de lucru pe ceasul comparator, valoarea maximă putând fi înregistrată prin intermediul indicatorului pentru o citire ulterioară.

Aplicație:

Pentru strângerea individuală controlată a șuruburilor, precum și pentru măsurători de control.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

| | |
|----------|---------|
| Greutate | 12000 g |
|----------|---------|

| | |
|---|---|
| Momentul maxim | 2100 Nm |
| Afișaj | analog |
| Pătrat de antrenare | 1 inch |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % |
| Direcția de strângere | Strângere la dreapta și la stânga |
| Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 20 Nm |
| Intervalul momentului de torsiune | 200 - 2100 Nm |
| Setarea valorii de declanșare | Indicator mobil |
| Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃] | 2000 mm |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Lungimea totală L | 2140 mm |
| Citire comutabilă | Nm |
| Feedback | de indicare |
| Procedeu de măsurare | Moment |
| Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) |
| Ajustabilitatea valorii de declanșare | nu este reglabil |
| Calibrarea | O3 |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului |
| Datele pot fi protocoate | nu |
| Semnal de declanșare | tactil |
| Tehnică de măsurare | mecanic |
| Funcție îndoire | nu |
| Funcție Slipper | nu |
| QuickRelease/ funcție comutare rapidă | nu |
| Indicator mobil | da |
| Tip produs | Cheie dinamometrică |

