



Cheie dinamometrică cu ceas comparator cu scală, Momentul maxim de torsiune: 6Nm



Date comandă

Numărul de comandă

655500 6

GTIN

4562135127169

Clasa articolului

66F

Descriere

Execuție:

Cu un singur braț: structură îngustă cu ceas comparator cu scală ușor lizibilă. Corp în întregime din oțel, cromat, cu pătrat fix de antrenare pentru locașuri de cheie tubulară.

Unitate de măsură: Nm.

Funcționare:

Citirea valorii obținute în timpul procesului de lucru pe ceasul comparator, valoarea maximă putând fi înregistrată prin intermediul indicatorului pentru o citire ulterioară.

Aplicație:

Pentru strângerea individuală controlată a șuruburilor, precum și pentru măsurători de control.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Momentul maxim	6 Nm
Greutate	330 g
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Afișaj	analog
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	0,1 Nm
Intervalul momentului de torsiune	0,7 - 6 Nm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [L ₃]	170 mm
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Ajustabilitatea valorii de declanșare	nu este reglabil
Setarea valorii de declanșare	Indicator mobil
Lungimea totală L	205 mm
Feedback	de indicare
Standard	DIN EN ISO 6789
Procedeu de măsurare	Moment
Citire comutabilă	Nm
Calibrarea	O3
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	optic
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	nu
Indicator mobil	da
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare Cheie dinamometrică cu deschidere pe ambele părți
Momentul maxim 400/2 Nm

020030 400/2