

Garant**Modul de strângere mobil, Pentru tip: 1S****Date comandă**

Numărul de comandă	361110 1S
GTIN	4045197911636
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Toate suprafețele funcționale sunt călite și rectificate.

Dispozitivul de fixare pe 5 axe este compus modular. Componentele principale sunt module de strângere Cod 361105 – 361110, șine de bază Cod 361115, arbore Cod 361119, prelungitor arbore Cod 361120 și bacurile Cod 361123 – 361137.

Adaptat pentru:

Șine de bază Cod 361115, arbore Cod 361119 și bacuri detașabile Cod 361123 – 361138.

Accesorii opționale:

Șurubelniță hexagonală cu mâner tip T Cod 627424 Ref.5 și cheie dinamometrică Cod 656050 Ref.120.

Notă:

Pentru protecția șurubului aveți nevoie de un bit de șurubelniță SW5.

Descriere tehnică

h_1	77,5 mm
Greutate	8 kg

Recomandat pentru codul de culoare	Xpent1-2
Lățime B	125 mm
Lungime L	126 mm
Înălțime H	104,5 mm
Serie	Xpent
Tip produs	Element de strângere