

Coadă de ciocan, Lungimea cozii: 320mm



Date comandă

Numărul de comandă	751700 320
GTIN	4028656482403
Clasa articolului	76D

Descriere

Execuție:

Din lemn fără noduri, clasă de calitate 1a. Drept. Granulație paralelă cu axul cozii. Suprafața este șlefuită cu luciu și cerată. Formă **curbată**.

Standard:

DIN 5111 und DIN 5112.

Adaptat pentru:

Ciocane cu ochi oval conform DIN.

Notă:

Nu se recomandă pentru ciocan Cod 750125 și Cod 750810.

Descriere tehnică

Pentru ciocane cu greutate	0,5 kg
Lungimea cozii	320 mm
Standard	DIN 5111
Tip produs	Coadă

Accesorii

Set de pene inelare 10 buc. Ø exterior 13 mm	752010 13
--	-----------