



Valiză impermeabilă „Explorer”, Tip: 4419



Date comandă

Numărul de comandă	692930 4419
GTIN	8024482015316
Clasa articolului	64A

Descriere

Execuție:

Valiză extrem de robustă din material plastic foarte rezistent la lovituri, umplută cu spumă preformată, cu formă cubică. Cu posibilitate de închidere cu lacăt Cod 085830 – 085875. Grosime mare constantă a pereților pentru o stabilitate ridicată. Etanșe la presiune și rezistente chimic. Rezistentă la temperaturi de la –33 până la 90 °C. Versiuni Heavenly Delight cu un avantaj de greutate de aprox. 30% și o rezistență crescută în comparație cu modelele anterioare.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru protecția, ambalarea și transportul pieselor și aparatelor sensibile.

Notă:

La cerere sunt disponibile numeroase alte mărimi de valize, variante de echipare și accesorii.

Descriere tehnică

Dimensiune interioară H	190 mm
Dimensiune exterioară H	212 mm

Dimensiune interioară L	445 mm
Încărcătură maximă	25 kg
Dimensiune exterioară l	414 mm
Număr de închizători	2
Dimensiune exterioară L	485 mm
Greutate	2,91 kg
Volum	29,2 l
Dimensiune interioară l	345 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Caracteristica valizei	rezistent la șoc
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule