



Geantă de scule pentru service mobil



Date comandă

Numărul de comandă	692902
GTIN	4045197375308
Clasa articolului	62G

Descriere

Execuție:

Pereții valizei sunt protejați contra șocului, rezistenți la temperaturi și acizi, sunt îmbinați printr-un cadru de aluminiu robust cu încuietori pentru capac și balamale autoblocante robuste. Cu mâner de ridicare cauciucat.

Echipare interioară:

1 panou de scule cu 24 de compartimente-buzunar, 12 eclise din cauciuc și 1 buzunar pentru piese mici pe partea frontală și posterioară.

1 carcasă de bază divizibil, inclusiv panou de scule cu 6 compartimente-buzunar și 9 eclise din cauciuc ca acoperire.

Cu unitate mobilă.

Notă:

Încuietore cu cifru ca alternativă disponibilă la Cod 692926 Ref. 2.

Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor

Dimensiune interioară L: 465 mm

Dimensiune interioară l: 352 mm

Dimensiune interioară H: 215 mm

Greutate: 6 kg

Descriere tehnică

Dimensiune interioară l	352 mm
-------------------------	--------

Greutate	6 kg
Dimensiune interioară L	465 mm
Dimensiune interioară H	215 mm
Material	PP
Tipul depozitării sculei	Compartimente buzunar
Capacitatea de încărcare a valizei	25 kg
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule

Accesorii

Covor de protecție	692800
Extindere telescopică	692911
Set de încuietori, cu închidere comună	692916
Panou cu perete central, 6 pereți mici și capac	692770
Set de panouri de scule	692906
Set de încuietori cu cifru Tip 2	692926 2