



## Valiză impermeabilă „Explorer”, Tip: 2712



### Date comandă

Numărul de comandă	692930 2712
GTIN	8024482010779
Clasa articolului	64A

### Descriere

#### Execuție:

Valiză extrem de robustă din material plastic foarte rezistent la lovituri, umplută cu spumă preformată, cu formă cubică. Cu posibilitate de închidere cu lacăt Cod 085830 – 085875. Grosime mare constantă a pereților pentru o stabilitate ridicată. Etanșe la presiune și rezistente chimic. Rezistentă la temperaturi de la –33 până la 90 °C. Versiuni Heavenly Delight cu un avantaj de greutate de aprox. 30% și o rezistență crescută în comparație cu modelele anterioare.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Aplicație:

Pentru protecția, ambalarea și transportul pieselor și aparatelor sensibile.

#### Notă:

La cerere sunt disponibile numeroase alte mărimi de valize, variante de echipare și accesorii.

### Descriere tehnică

Încărcătură maximă	15 kg
Dimensiune exterioară H	143 mm

Dimensiune exterioră I	270 mm
Dimensiune exterioră L	316 mm
Dimensiune interioară I	200 mm
Dimensiune interioară L	276 mm
Număr de închizători	2
Dimensiune interioară H	120 mm
Greutate	1,3 kg
Volum	6,6 l
Clasă de protecție IP	IP 67
Caracteristica valizei	rezistent la șoc
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule