

**Valiză impermeabilă „Explorer”, Tip: 5326****Date comandă**

Numărul de comandă	692930 5326
GTIN	8024482177014
Clasa articolului	64A

**Descriere****Execuție:**

Valiză extrem de robustă din material plastic foarte rezistent la lovituri, umplută cu spumă preformată, cu formă cubică. Cu posibilitate de închidere cu lacăt Cod 085830 – 085875. Grosime mare constantă a pereților pentru o stabilitate ridicată. Etanșe la presiune și rezistente chimic. Rezistentă la temperaturi de la –33 până la 90 °C.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Pentru protecția, ambalarea și transportul pieselor și aparatelor sensibile.

**Notă:**

La cerere sunt disponibile numeroase alte mărimi de valize, variante de echipare și accesorii.

**Descriere tehnică**

Volum	53 l
Greutate	11,3 kg

Dimensiune exterioră H	292 mm
Dimensiune interioară l	405 mm
Dimensiune exterioră l	475 mm
Dimensiune interioară H	250 mm
Număr roți	2
Dimensiune interioară L	538 mm
Dimensiune exterioră L	627 mm
Încărcătură maximă	37,2 kg
Număr de închizători	4
Număr de mânere laterale	2
Clasă de protecție IP	IP 67
Caracteristica valizei	rezistent la șoc
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule