



Valiză impermeabilă „Explorer”, Tip: 3818



Date comandă

Numărul de comandă	692930 3818
GTIN	8024482008646
Clasa articolului	64A

Descriere

Execuție:

Valiză extrem de robustă din material plastic foarte rezistent la lovituri, umplută cu spumă preformată, cu formă cubică. Cu posibilitate de închidere cu lacăt Cod 085830 – 085875. Grosime mare constantă a pereților pentru o stabilitate ridicată. Etanșe la presiune și rezistente chimic. Rezistentă la temperaturi de la –33 până la 90 °C. Versiuni Heavenly Delight cu un avantaj de greutate de aprox. 30% și o rezistență crescută în comparație cu modelele anterioare.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru protecția, ambalarea și transportul pieselor și aparatelor sensibile.

Notă:

La cerere sunt disponibile numeroase alte mărimi de valize, variante de echipare și accesorii.

Descriere tehnică

Dimensiune interioară H	180 mm
Greutate	2,75 kg

Volum	18,4 l
Dimensiune exterioară L	410 mm
Dimensiune exterioară H	205 mm
Dimensiune interioară l	270 mm
Dimensiune interioară L	380 mm
Dimensiune exterioară l	340 mm
Număr de închizători	2
Încărcătură maximă	12,4 kg
Clasă de protecție IP	IP 67
Caracteristica valizei	rezistent la șoc
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule