



## Valiză impermeabilă „Explorer”, Tip: 7630



### Date comandă

Numărul de comandă	692930 7630
GTIN	8024482008806
Clasa articolului	64A

### Descriere

#### Execuție:

Valiză extrem de robustă din material plastic foarte rezistent la lovituri, umplută cu spumă preformată, cu formă cubică. Cu posibilitate de închidere cu lacăt Cod 085830 – 085875. Grosime mare constantă a pereților pentru o stabilitate ridicată. Etanșe la presiune și rezistente chimic. Rezistentă la temperaturi de la –33 până la 90 °C.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeită la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Aplicație:

Pentru protecția, ambalarea și transportul pieselor și aparatelor sensibile.

#### Notă:

La cerere sunt disponibile numeroase alte mărimi de valize, variante de echipare și accesorii.

### Descriere tehnică

Dimensiune exterioară l	560 mm
Dimensiune interioară l	485 mm

Volum	113,1 l
Număr de închizători	7
Greutate	16,4 kg
Dimensiune interioară L	765 mm
Dimensiune exterioară H	355 mm
Dimensiune exterioară L	860 mm
Număr de mâner laterale	2
Încărcătură maximă	81,8 kg
Număr roți	2
Dimensiune interioară H	305 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Caracteristica valizei	rezistent la șoc
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule