



Geantă de scule pentru service



Date comandă

Numărul de comandă	692901
GTIN	4045197375261
Clasa articolului	62G

Descriere

Execuție:

Pereții valizei sunt protejați contra șocului, rezistenți la temperaturi și acizi, sunt îmbinați printr-un cadru de aluminiu robust cu încuietori pentru capac și balamale autoblocante robuste. Cu mâner de ridicare cauciucat.

Echipare interioară:

1 panou de scule cu 24 de compartimente-buzunar, 12 eclise din cauciuc și 1 buzunar pentru piese mici pe partea frontală și posterioară.

1 carcasă de bază divizibilă, inclusiv panou de scule cu 6 compartimente-buzunar și 9 eclise din cauciuc ca acoperire.

Notă:

Încuietoare cu cifru ca alternativă disponibilă la Cod 692926 Ref. 2.

Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor

Dimensiune interioară L: 465 mm

Dimensiune interioară l: 352 mm

Dimensiune interioară H: 215 mm

Greutate: 5 kg

Descriere tehnică

Dimensiune interioară H	215 mm
Dimensiune interioară l	352 mm

Greutate	5 kg
Dimensiune interioară L	465 mm
Material	PP
Tipul depozitării sculei	Compartimente buzunar
Capacitatea de încărcare a valizei	25 kg
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule

Accesorii

Set de încuietori, cu închidere comună	692916
Covor de protecție	692800
Panou cu perete central, 6 pereți mici și capac	692770
Set de panouri de scule	692906
Set de încuietori cu cifru Tip 2	692926 2