

HALDER

Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete atașabile din plastic, roșu, Ø carcasă / material: 30Gmm

**Date comandă**

Numărul de comandă	752900 30G
GTIN	4030618300137
Clasa articolului	73W

Descriere**Execuție:**

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.

Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

Ciocane cu cap moale și de ștemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

Aplicație:

Ref. **A** = **Carcasă din aluminiu:** Pentru lucrul ușor, de ex. lovire pentru poziționare.

Ref. **G** = **Carcasă din fontă maleabilă:** Pentru lovituri grele, puternice, de ex. așezarea componentelor mașinii etc.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 și carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

Notă:

Denumirea mărimii **A** = carcasă din aluminiu; **G** = carcasă din fontă maleabilă.

Descriere tehnică

Carcasă materiale	Oțel turnat
Greutate	0,345 kg
Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	30 mm
Lungimea totală	300 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	90 mm

Lungimea cozii	260 mm
Materialul cozii	Lemn
Serie	Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Utilizare material	Plastic, dur
Denumirea producătorului	SIMPLEX
Culoarea	roșu
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil din plastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 30 mm	753600 30
Cap atașabil cu adaos de cauciuc pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 30 mm	753500 30
Cap atașabil din superplastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 30 mm	753700 30
Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø carcasă 30 mm	753400 30
Cap atașabil din plastic TPE-soft pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 30 mm	753450 30
Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, fără coadă pentru Ø / materialul carcasei 30G mm	753310 30G