

HALDER

Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete atașabile din superplastic, alb, Ø carcasă / material: 100Gmm

**Date comandă**

Numărul de comandă	753100 100G
GTIN	4030618300861
Clasa articolului	73W

Descriere**Execuție:**

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.

Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

Ciocane cu cap moale și de ștemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

Baroase: Carcasă din fontă maleabilă; coadă din lemn american Hickory.

Aplicație:

Ref. **A** = **Carcasă din aluminiu:** Pentru lucrul ușor, de ex. lovire pentru poziționare.

Ref. **G** = **Carcasă din fontă maleabilă:** Pentru lovituri grele, puternice, de ex. așezarea componentelor mașinii etc.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 și carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

Notă:

Denumirea mărimii **A** = carcasă din aluminiu; **G** = carcasă din fontă maleabilă.

Descriere tehnică

Greutate	5,2 kg
Materialul cozii	Hickory
Lungimea cozii	900 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	200 mm
Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	100 mm

Lungimea totală	1000 mm
Carcasă materiale	Oțel turnat
Serie	Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Utilizare material	Plastic superior, duritate medie
Denumirea producătorului	SIMPLEX
Culoarea	alb
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil din superplastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 100 mm	753700 100
Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø carcasă 100-125 mm	753400 100-125