

**HALDER**

**Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete atașabile din superplastic, alb, Ø carcasă / material: 125Gmm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	753100 125G
GTIN	4030618300878
Clasa articolului	73W

**Descriere****Execuție:**

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.

Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

**Ciocane cu cap moale și de ștemuit:** Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

**Baroase:** Carcasă din fontă maleabilă; coadă din lemn american Hickory.

**Aplicație:**

Ref. **A** = **Carcasă din aluminiu:** Pentru lucrul ușor, de ex. lovire pentru poziționare.

Ref. **G** = **Carcasă din fontă maleabilă:** Pentru lovituri grele, puternice, de ex. așezarea componentelor mașinii etc.

**Piese de schimb:**

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 și carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

**Notă:**

Denumirea mărimii **A** = carcasă din aluminiu; **G** = carcasă din fontă maleabilă.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	1050 mm
Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	125 mm
Materialul cozii	Hickory
Lungimea cap cu capete atașabile	215 mm
Carcasă materiale	Oțel turnat

Lungimea cozii	900 mm
Greutate	7,7 kg
Serie	Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Utilizare material	Plastic superior, duritate medie
Denumirea producătorului	SIMPLEX
Culoarea	alb
Tip produs	Ciocan

## Accesorii

Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru $\varnothing$ carcasă 100-125 mm	753400 100-125
Cap atașabil din superplastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru $\varnothing$ capului de ciocan 125 mm	753700 125