

HALDER

Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete atașabile din plastic, roșu, Ø carcasă / material: 60Gmm

**Date comandă**

Numărul de comandă	752900 60G
GTIN	4030618300168
Clasa articolului	73W

Descriere**Execuție:**

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.

Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

Ciocane cu cap moale și de ștemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

Aplicație:

Ref. **A** = **Carcasă din aluminiu:** Pentru lucrul ușor, de ex. lovire pentru poziționare.

Ref. **G** = **Carcasă din fontă maleabilă:** Pentru lovituri grele, puternice, de ex. așezarea componentelor mașinii etc.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 și carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

Notă:

Denumirea mărimii **A** = carcasă din aluminiu; **G** = carcasă din fontă maleabilă.

Descriere tehnică

Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	60 mm
Carcasă materiale	Oțel turnat
Lungimea totală	405 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	145 mm
Greutate	1,52 kg

Lungimea cozii	340 mm
Materialul cozii	Lemn
Serie	Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Utilizare material	Plastic, dur
Denumirea producătorului	SIMPLEX
Culoarea	roșu
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil cu adaos de cauciuc pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 60 mm	753500 60
Cap atașabil din superplastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 60 mm	753700 60
Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, fără coadă pentru Ø / materialul carcasei 60G mm	753310 60G
Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø carcasă 60 mm	753400 60
Cap atașabil din plastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 60 mm	753600 60
Cap atașabil din metal moale pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 60 mm	754000 60
Cap atașabil din plastic TPE-soft pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 60 mm	753450 60