

HALDER

**Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete atașabile din metal moale, argintiu,
Ø carcasă / material: 50Gmm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	753200 50G
GTIN	4030618300298
Clasa articolului	73W

Descriere**Execuție:**

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.

Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

Ciocane cu cap moale și de ștemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

Aplicație:

Ref. **A** = **Carcasă din aluminiu:** Pentru lucrul ușor, de ex. lovire pentru poziționare.

Ref. **G** = **Carcasă din fontă maleabilă:** Pentru lovituri grele, puternice, de ex. așezarea componentelor mașinii etc.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 și carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

Notă:

Denumirea mărimii **A** = carcasă din aluminiu; **G** = carcasă din fontă maleabilă.

Descriere tehnică

Lungimea cozii	310 mm
Greutate	1,38 kg
Lungimea cap cu capete atașabile	135 mm
Materialul cozii	Lemn
Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	50 mm

Lungimea totală	365 mm
Carcasă materiale	Oțel turnat
Serie	Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Utilizare material	Metal moale, dur
Denumirea producătorului	SIMPLEX
Culoarea	argintiu
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil din plastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 50 mm	753600 50
Cap atașabil cu adaos de cauciuc pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 50 mm	753500 50
Cap atașabil din plastic TPE-soft pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 50 mm	753450 50
Cap atașabil din metal moale pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 50 mm	754000 50
Cap atașabil din superplastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 50 mm	753700 50
Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø carcasă 50 mm	753400 50
Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, fără coadă pentru Ø / materialul carcusei 50G mm	753310 50G